

## Beskrivelse:

Kraftig, effektiv rustfjerner som også kan brukes på vertikale flater.

## Produkt:

DeSalin Gel Rust Remover

## Fordeler:

- Kraftig og effektiv
- Gelkonsistens for å redusere drypp fra vertikale flater
- Hurtigvirkende
- Avbryter rustprosessen
- Dyprensing
- Vannskyllbar
- Etterlater ingen rester
- Fjerner rust uten røyk eller avgassing
- Forbereder metalloverflaten for malingsjobben og øker levetiden på malingen
- Inneholder ingen løsemiddler
- God dekkevne
- Kostnadseffektiv


## Bruksområder:

Fjerner rust fra alle metalloverflater. Ideell for sjøsaltkorrosjon.

Gjenoppretter korroderte stålstenger og stålbjelker. Fjerner rustflekker og rustrenn fra fliser og fuger.

## Forpakning:

1Kg flasker og 5Kg kanner



## DeSalin Gel Rust Remover

### Kraftig Rustfjerner med Gel-konsistens

Rustfjerning kan ofte være vanskelig; Stålbjelker/stenger under et horisontalt dekke, vertikale stålfater, renn på vertikale flater, og til og med gamle skruer kan være lite tilgjengelige med en dryppende, konvensjonell rustfjerner. DeSalin Gel Rust Remover blir på overflaten uten å dryppe, selv under betongdekker, balkonger o.l. og kan derfor fjerne rust effektivt. I tillegg til å virke som en effektiv rustfjerner vil de aktive ingrediensene omforme rustet til et korrosjonsbestandig belegg som hindrer tidlig rustutvikling. DeSalin Gel Rust Remover er ideell for klargjøring av rustflater som skal males. Den fjerner også effektivt rustflekker på betong, fliser, fug og porselen.

**Bruksanvisning:** Påføringsoverflaten må være fri for støv og løse partikler. Påfør ufortynnet DeSalin Gel Rust Remover med en pensel. La det virke på overflaten i 10-20 minutter og skrub deretter med en myk svamp eller en myk ikke-metallisk børste. Vask grundig med mye vann. For vedvarende/vanskelige rustflekker må prosessen gjentas.

**Forbruk:** Normalt forbruk er ca. 0,125kg/m<sup>2</sup>, altså ca. 8 m<sup>2</sup>/kg.

**Sikkerhet og beskyttelse:** Forårsaker alvorlige hundforbrenninger og øyeskader. Vask grundig med vann etter håndtering. VED INNÅNDING: Bring personen ut i frisk luft og sørg for uanstrengt pustestilling. Ring umiddelbart GIFTINFORMASJONSENTRALEN/ lege. Inneholder fosforsyre. Bruk vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsbeskyttelse.

**Utløpsdato og lagring:** 30 måneder etter produksjonsdato i sin originale, lufttette beholder. Oppbevares på et godt ventilert, frostfritt sted.

DeSalin® er et registrert varemerke for NanoPhos SA

Importør:

SurfaTech AS

Luramyrveien 69, 4313 Sandnes

Tel: 51 59 51 00

E-post: post@surfatech.no

**NanoPhos**  
Pioneering  
Nanotechnology 



NanoPhos SA has been approved by Lloyd's Register Quality Assurance to follow the EN ISO 9001:2000 Quality, the EN ISO 14001:2004 Environmental and the OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Management Systems for the development, production and sales of nanotechnology marine coatings and chemical products for cleaning and protection of surfaces and nanotechnology products.

BEGRENSET GARANTIINFORMASJON -VENNLIGST LES NØYE. Informasjonen i dette dokumentet er gitt i god tro og antas å være riktig og nøyaktig. Men fordi betingelser og metoder for bruk av våre produkter er utenfor vår kontroll, bør denne informasjonen ikke brukes til å erstatte kundens tester for å sikre at NanoPhos produkter er trygge, effektive og tilfredsstillende for den tiltenkte sluttbruken. Forslag om bruk skal ikke ses på som tilskyndelser til å krenke noe patent. NanoPhos/SurfaTech fraskriver seg enhver annen uttrykt eller underforstått garanti for et bestemt formål eller salgsmålestøt. NanoPhos/SurfaTech fraskriver seg ansvar for eventuelle skader eller følgeskader. Dette produktet er verken testet eller presentert som egnet for medisinsk eller farmasøytisk bruk.